

## Nadogradni regal s policama, dubina 500 mm, visina / širina police: 2500/1000mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990506 2500/1000
GTIN	4004514202734
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom **nosivosti police** od 150 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

#### Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

#### Dio isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

#### Napomena:

- Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
- Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.
- Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.
- Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.
- Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

## Tehnički opis

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1006 mm
Broj polica	6
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj okvira za profil	1
Visina regala	2500 mm
Dubina police	500 mm
Dubina regala	500 mm
Širina police	1000 mm
maksimalno opterećenje polja	1800 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

## Pribor

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 300X500 mm	990581 300X500
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 400X500 mm	990581 400X500
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 200X500 mm	990581 200X500
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 500X500 mm	990581 500X500
Pocinčana polica širina x dubina 1000X500 mm	990580 1000X500

Držač za regale sa širokim policama

990852