

**Par rukavica 3410, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094423 9
GTIN	4059904105348
Razred artikla	09H

**Opis****Izvedba:**

Robusne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim i srednje zahtjevnim područjima. Tri puta su dugotrajnije u odnosu na teške kožne rukavice te su robusnije i fleksibilnije. Učinkovito odbijanje masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.

03410. S pletivom i prevlakom na 3/4 površine za bolju prozračnost.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Mokro prianjanje	vrlo dobro
Materijal prevlake	Nitril

Osjećaj dodira	umjereno
Udobnost	dobro
Bez DMF-a	da
Veličina rukavice	9
Toplinska zaštita	ne postoji
Uljni hvat	umjereno
bez silikona	da
Prozračnost	umjereno
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
EN 388	4221X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Heavy Duty
Boja	plava / prirodna
Težina	40,8 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice