

Nadogradni regal s policama, dubina 400 mm, visina / širina police: 2000/1300mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 990542 2000/1300 |
| GTIN | 4004514217981 |
| Razred artikla | 96P |

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i police. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna police s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
- Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.
- Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.
- Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.
- Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1306 mm |
| Broj okvira za profil | 1 |
| Broj polica | 5 |
| Visina regala | 2000 mm |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal |
| Dubina police | 400 mm |
| Dubina regala | 400 mm |
| Širina police | 1300 mm |
| maksimalno opterećenje polja | 1300 kg |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 250 kg |
| Debljina police | 40 mm |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Utični regal |
| Materijal | pocinčano |
| Atribut imena proizvoda | dubina 400 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |

Pribor

| | |
|---|-----------------|
| Pocinčana polica širina×dubina 1300X400 mm | 990582 1300X400 |
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 510X400 mm | 990583 510X400 |
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 310X400 mm | 990583 310X400 |
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 210X400 mm | 990583 210X400 |
| Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 410X400 mm | 990583 410X400 |

Držač za regale sa širokim policama

990852