

**Regal s policama, dubina 400 mm, visina / širina police: 2500/1300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990540 2500/1300
GTIN	4004514217882
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

**Opis:**

**Ugradbene mjere:** **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

**Upotreba:**

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

**Dio isporuke:**

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

**Napomena:**

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

## Tehnički opis

Broj okvira za profil	2
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Broj polica	6
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1360 mm
Visina regala	2500 mm
Dubina police	400 mm
Dubina regala	400 mm
Širina police	1300 mm
maksimalno opterećenje polja	1800 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	250 kg
Debljina police	40 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 400 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

## Pribor

Pocinčana polica širina x dubina 1300X400 mm	990582 1300X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 510X400 mm	990583 510X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 410X400 mm	990583 410X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 310X400 mm	990583 310X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 210X400 mm	990583 210X400
Držać za regale sa širokim policama	990852