

**Honeywell****Par rukavica Polytril™ Top, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094440 10
GTIN	3603835500201
Razred artikla	09A

**Opis****Izvedba:**

Polytril™ Top. Rukavice s **nitrilnom prevlakom preko ručnog zgloba** za teške aktivnosti u mokrom i masnom području. Zahvaljujući tamnim bojama, nisu osjetljive na onečišćenje. Posebno prikladne za montažne radove u uljnom i masnom području, radove na otvorenom u slučaju vlažnih uvjeta, u graditeljstvu.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Toplinska zaštita	ne postoji
Udobnost	dobro
Mokro prianjanje	vrlo dobro
Prozračnost	ne postoji

Osjećaj dodira	dobro
Materijal prevlake	Nitril
Veličina rukavice	10
Bez DMF-a	ne
Oznaka proizvođača	Polytril Top
Uljni hvat	vrlo dobro
Seriya	Polytril™
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	230 - 270 mm
Boja	crna
Težina	50-70 g
Tehnologija pletenja	13G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice