


Limena posuda, dubina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991723 500
GTIN	2050001760791
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Limena posuda. Nosivost maks. 40 kg po posudi. Na donjoj strani zavarena je vodilica u obliku slova U za fiksiranje i učvršćivanje. Bočni povišeni rubovi, 30 mm visine. Limene posude nisu lakirane.

Odgovara:

Regali s nosačima br. 991711 – 991718, nosači, pojedinačni br. 991720.

Tehnički opis

visina kantiranja s uzdužne strane	30 mm
širina	1250 mm
Dubina	500 mm
Područje primjene	Regal s krakovima
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	40 kg
Materijal	Aluminij
Vrsta proizvoda	Posude za pohranu