


**Regal s nosačima, obostrani, dubina 2×400 mm, širina regala: 6250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991716 6250
GTIN	2050001760609
Razred artikla	960

**Opis****Izvedba:**

Okviri IPE profila IPE 120 toplo valjani. Pričvršćeni nosači IPE profila. Zavarena zaštita od nenamjernog kotrljanja. Nosači za utičnu zaštitu od nenamjernog kotrljanja na upit.

**Opis:****Ugradne mjere:**

Broj polja × mjera osi + 1 širina nosača (64 mm).

Ukupna dubina = nazivna dubina + 120 mm za postolje ili stalak (vrijedi za jednostane i obostrane regale).

**Dio isporuke:**

Svi regali uključuju horizontalne spojnice i križne prečke te podna usidrenja za težak teret radi učvršćenja za tlo.

**Lakiranje:**

Profilni okviri RAL 5010 encijan plave boje, nosači RAL 2004 čisto narančaste boje.

**Napomena:**

- **Standardno su isporučive kao daljnje dimenzije: visine 2000 / 3000 / 3500 mm. Dubina 750 mm. Širine 750 / 1.000 mm.**
- **Regali s nosačima odstupajućih dimenzija i opteretivosti na upit.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

**Tehnički opis**

Broj stalaka za regal	6
-----------------------	---

Dimenzije ugradnje	6314 mm
Širina regala	6250 mm
osovinska mjera = širina pretinca	1250 mm
Broj polja s regalima	5
Broj obostranih kračnih nosača	48
Visina regala	2500 mm
Broj razina	10
Kračni nosač, nosivost	400 kg
Visina regala s kračnim nosačima	2500 mm
Podešavanje visine u rasteru	100 mm
Izvedba montaže	zavijeni krakovi
Kračni nosač, dubina	400-600 mm
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 2×400 mm
Dubina, obostrano	400 mm
Nosivost po nosivom kraku	400 kg
Nosivost je stalku uključujući podnožje	4000 kg
Vrsta proizvoda	Regal s krakovima