


Regal s nosačima, obostrani, dubina 2×600 mm, širina regala: 6250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991718 6250
GTIN	2050001760708
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Okviri IPE profila IPE 120 toplo valjani. Pričvršćeni nosači IPE profila. Zavarena zaštita od nenamjernog kotrljanja. Nosači za utičnu zaštitu od nenamjernog kotrljanja na upit.

Opis:**Ugradne mjere:**

Broj polja × mjera osi + 1 širina nosača (64 mm).

Ukupna dubina = nazivna dubina + 120 mm za postolje ili stalak (vrijedi za jednostane i obostrane regale).

Dio isporuke:

Svi regali uključuju horizontalne spojnice i križne prečke te podna usidrenja za težak teret radi učvršćenja za tlo.

Lakiranje:

Profilni okviri RAL 5010 encijan plave boje, nosači RAL 2004 čisto narančaste boje.

Napomena:

- **Standardno su isporučive kao daljnje dimenzije: visine 2000 / 3000 / 3500 mm. Dubina 750 mm. Širine 750 / 1.000 mm.**
- **Regali s nosačima odstupajućih dimenzija i opteretivosti na upit.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Širina regala	6250 mm
---------------	---------

Visina regala	2500 mm
Broj razina	10
Broj obostranih kračnih nosača	48
Broj stalaka za regal	6
Dimenzije ugradnje	6314 mm
Broj polja s regalima	5
osovinska mjera = širina pretinca	1250 mm
Kračni nosač, nosivost	400 kg
Visina regala s kračnim nosačima	2500 mm
Podešavanje visine u rasteru	100 mm
Izvedba montaže	zavijeni krakovi
Kračni nosač, dubina	400-600 mm
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 2×600 mm
Dubina, obostrano	600 mm
Nosivost po nosivom kraku	400 kg
Nosivost je stalku uključujući podnožje	4000 kg
Vrsta proizvoda	Regal s krakovima