

Paralelna stega LEINEN-JUNIOR, širina čeljusti: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967060 150
GTIN	2050002047471
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.

Otvara se unatrag. Od vrlo kvalitetnog lijevanog željeza (GG 22) sa strukturom perlita. Dugačko i izuzetno točno, **prizmatično precizno vođenje.**

Precizno vođenje vretena, vreteno potpuno oklopljeno i zaštićeno od prašine. Lakohodno vreteno s trapeznim navojem (brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti). Kaljene stezne čeljusti, narovašene / brušene, okretne i izmjenjive. S velikom ravno glodanom površinom postolja. Kod primjene s okretnim pločama br. 967070 i 360° okretne te ih se steznim mehanizmom može zakočiti u bilo kojem položaju.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva.

Tehnički opis

Stezni raspon	280 mm
Težina	40,5 kg
Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Materijal	sivi lijev visoke čvrstoće (GG 22)
Dubina stezanja	97 mm

Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	25 - 65 mm
Širina čeljusti	150 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Okretna ploča za stegu LEINEN-JUNIOR širina čeljusti 150 mm	967070 150
Par zamjenskih čeljusti s vijcima, okretne narovašene / brušene širina čeljusti 150 mm	967080 150
Podložna ploča za stegu	967330