


**Regal s nosačima, jednostrani, dubina 600 mm, širina regala: 1250mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 991713 1250   |
| GTIN           | 2050001760517 |
| Razred artikla | 97K           |

**Opis****Izvedba:**

Okviri IPE profila IPE 120 toplo valjani. Pričvršćeni nosači IPE profila. Zavarena zaštita od nenamjernog kotrljanja. Nosači za utičnu zaštitu od nenamjernog kotrljanja na upit.

**Opis:****Ugradne mjere:**

Broj polja × mjera osi + 1 širina nosača (64 mm).

Ukupna dubina = nazivna dubina + 120 mm za postolje ili stalak (vrijedi za jednostane i obostrane regale).

**Dio isporuke:**

Svi regali uključuju horizontalne spojnice i križne prečke te podna usidrenja za težak teret radi učvršćenja za tlo. **Jednostrani regal (osnovni regal):** 2 jednostrana nosača svaki s po 1 razinom za stopala i 4 kraka (= 5 razina skladišta).

**Lakiranje:**

Profilni okviri RAL 5010 encijan plave boje, nosači RAL 2004 čisto narančaste boje.

**Napomena:**

- **Standardno su isporučive kao daljnje dimenzije: visine 2000 / 3000 / 3500 mm. Dubina 750 mm. Širine 750 / 1.000 mm.**
- **Regali s nosačima odstupajućih dimenzija i opteretivosti na upit.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

## Tehnički opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Broj stalaka za regal                   | 2                 |
| Visina regala                           | 2500 mm           |
| Širina regala                           | 1250 mm           |
| Broj razina                             | 5                 |
| Dimenzije ugradnje                      | 1314 mm           |
| Broj polja s regalima                   | 1                 |
| Broj jednostranih kračnih nosača        | 8                 |
| osovinska mjera = širina pretinca       | 1250 mm           |
| Kračni nosač, nosivost                  | 400 kg            |
| Visina regala s kračnim nosačima        | 2500 mm           |
| Podešavanje visine u rasteru            | 100 mm            |
| Izvedba montaže                         | zavijeni krakovi  |
| Kračni nosač, dubina                    | 400-600 mm        |
| Odabir boje                             | RAL 5010, 2004    |
| Atribut imena proizvoda                 | dubina 600 mm     |
| Dubina, jednostrano                     | 600 mm            |
| Nosivost po nosivom kraku               | 400 kg            |
| Nosivost je stalku uključujući podnožje | 2000 kg           |
| Vrsta proizvoda                         | Regal s krakovima |