

Garant**Paralelna stega s okretnim postoljem, širina čeljusti: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967010 80
GTIN	4045197612236
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.

Otvora se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Sa okretnim postoljem, koje se može okrenuti za 360° i stegnuti u svakom položaju pomoću priteznog mehanizma.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrzne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva

Tehnički opis

Stezni raspon	100 mm
Materijal	lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Širina čeljusti	80 mm

Vrsta proizvoda

Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu

967330

Par zamjenskih čeljusti, narovašene širina čeljusti 80 mm

967040 80

Okretna ploča za stegu širina čeljusti 80 mm

967020 80

Par zamjenskih čeljusti, brušene širina čeljusti 80 mm

967045 80

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250

967328 300X250