

Garant

Osnovni regal za teške terete s 1 okvirom stupa, korisna dubina 950 mm, visina: 2000mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	993030 2000
GTIN	4045197522009
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Okvir nosača od C-profila širine 100 mm. S utorima za vješanje u rasteru od 50 mm za vješanje izvlačnih policama. Sa šipkom za zaključavanje (brava s jednostrukim otvaranjem), gornjom policom i stražnjom stijenkom (4-dijelnom veličine 2000, 5-dijelnom veličine 2500).

Upotreba:

Za opremanje izvlačnim policama br. 993101, 993111, bočnim stijenkama br. 993260, 993270, krilnim vratima br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310 – 993316.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrstnim materijalom.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

Tehnički opis

Korisna visina	1890 mm
Dno, nosivost	500 kg
Maksimalna opremljenost po izvlačnom dnu/polici	3
Nosivost polja (pojedinačno polje)	4000 kg
Visina	2000 mm
Debljina materijala	2 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	4000 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	korisna dubina 950 mm
širina	1420 mm
Dubina	970 mm
Korisna širina	1320 mm
Korisna dubina	950 mm
Skladištenje paleta	Poprečno skladištenje paleta
Vrsta proizvoda	Regal za teški teret