

**Par rukavica Sahara® 100, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094413 8
GTIN	4008198710080
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Sahara® 100. Rukavice od trikotažnog pamuka, pletene, s nitril prevlakom na 3/4 površine za sigurnu i udobnu zaštitu kod rada s nauljenim i mokrim dijelovima. **Oeko-Tex Standard 100** i sukladno EU 1935/2004 prikladne **za rad s prehrambenim namirnicama**. Prikladne za rad s mokrim i nauljenim dijelovima, bravarske radove, radove u vrtu, građevinske radove.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Bez DMF-a	da
Mokro prianjanje	vrlo dobro
Udobnost	dobro
Osjećaj dodira	umjereno

Materijal prevlake	Nitril
Oznaka proizvođača	Sahara 100
Toplinska zaštita	ne postoji
Uljni hvat	umjereno
Prozračnost	umjereno
Veličina rukavice	8
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	13
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
elektrostatsko svojstvo	0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Duljina	240 - 260 mm
Boja	žuta
Težina	81 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice