

**Garant****Paralelna stega s okretnim postoljem, širina čeljusti: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967010 100
GTIN	4045197612243
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:**

**Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.**

**Otvora se prema natrag.** Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnjanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

**Sa okretnim postoljem,** koje se može okrenuti za 360° i stegnuti u svakom položaju pomoću priteznog mehanizma.

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrzne materijale za montažu na radionički stol.

**Lakiranje:**

Srebrnosiva

**Tehnički opis**

Stezni raspon	145 mm
Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Materijal	lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Širina čeljusti	100 mm

Vrsta proizvoda

Paralelni škripac

**Pribor**Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard  
širina čeljusti 100 mm

967721 100

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250

967328 300X250

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga,  
glatka širina čeljusti 100 mm

967724 100

Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina  
čeljusti 100 mm

967729 100

Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima,  
par širina čeljusti 100 mm

967711 100

Par zamjenskih čeljusti, narovašene širina čeljusti 100 mm

967040 100

Podložna ploča za stegu

967330

Okretna ploča za stegu širina čeljusti 100 mm

967020 100

Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti  
100 mm

967726 100

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina  
čeljusti 100 mm

967722 100

Par zamjenskih čeljusti, brušene širina čeljusti 100 mm

967045 100

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina  
čeljusti 100 mm

967723 100

Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti  
100 mm

967727 100

Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena  
širina čeljusti 100 mm

967728 100