

**Par rukavica KryTech 579, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094465 9
GTIN	3245425791295
Razred artikla	06D

Opis**Izvedba:**

KryTech 579. Za vrlo precizne radove u manje prljavom i suhom okruženju. Velika fleksibilnost prstiju i najbolji osjećaj dodira. **Prozračan materijal koji apsorbira znoj.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Osjećaj dodira	vrlo dobro
bez silikona	da
Uljni hvat	umjereno
Udobnost	dobro
Veličina rukavice	9

Toplinska zaštita	ne postoji
EN 388 zaštita od uboda	3
Bez DMF-a	ne
Materijal prevlake	PU
Prozračnost	dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
EN 388 zaštita od rezova	3
Mokro prianjanje	umjereno
EN 388 otpornost na trganje	4
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	96
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	4342B
Materijal nosača	PEHD
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / bijela
Težina	25 g
Duljina	220 - 270 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja