

Garant**Paralelna stega sa steznim vijkom, širina čeljusti: 60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967030 60
GTIN	4045197612311
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.**

Otvora se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnjanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Upotreba:

Za stezanje na radnim pločama.

Tehnički opis

Stezni raspon	65 mm
Stezno područje	0 - 53 mm
Težina	2,5 kg
Materijal	lijev visoke čvrstoće (GG 25)

Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Širina čeljusti	60 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu	967330
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Par zamjenskih čeljusti, brušene širina čeljusti 60 mm	967045 60