


Rešetka, dubina: 600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991724 600
GTIN	2050001760838
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Za polaganje na nosače. Rešetka vruće pocinčana. Nosivost maks. 400 kg po rešetki. Može se pričvrstiti vijcima s 2 jezička za montažu na nosače.

Odgovara:

Regali s nosačima br. 991711 – 991718, nosači, pojedinačni br. 991720.

Dio isporuke:

Rešetka, 2 jezička za montažu, 2 samobušeća vijka 6×16 mm.

Tehnički opis

Visina	30 mm
Dubina	600 mm
širina	1250 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	400 kg
Materijal	pocinčano
Vrsta proizvoda	Rešetke