

Garant**Paralelna stega s okretnim postoljem, širina čeljusti: 100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 967120 100 |
| GTIN | 4045197612557 |
| Razred artikla | 91J |

Opis**Izvedba:**

**U potpunosti od kovanog čelika – zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.**

Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje. S masivnim steznim čeljustima kaljene površine (nisu zamjenjive).

Prednost:

- **Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada – ne proizvodi buku.**
- **Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.**
- **Koljenasta ručica izmjenjiva.**
- **Utisnuta skala širina otvora.**

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Materijal | Čelik kovan u ljevačkom kalupu |
| Smjer otvora | otvaranje prema naprijed |
| Širina čeljusti | 100 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Izmjenjive čeljusti. | ne |
| Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm | 967728 100 |
| Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250 | 967328 300X250 |
| Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm | 967729 100 |
| Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 100 mm | 967727 100 |
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 100 mm | 967724 100 |
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm | 967722 100 |
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm | 967721 100 |
| Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 100 mm | 967726 100 |
| Podložna ploča za stegu | 967330 |
| Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 100 | 967140 100 |
| Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm | 967711 100 |
| Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm | 967723 100 |