


Regal s nosačima, jednostrani, dubina 600 mm, širina regala: 6250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991713 6250
GTIN	2050001760555
Razred artikla	960

Opis**Izvedba:**

Okviri IPE profila IPE 120 toplo valjani. Pričvršćeni nosači IPE profila. Zavarena zaštita od nenamjernog kotrljanja. Nosači za utičnu zaštitu od nenamjernog kotrljanja na upit.

Opis:**Ugradne mjere:**

Broj polja \times mjera osi + 1 širina nosača (64 mm).

Ukupna dubina = nazivna dubina + 120 mm za postolje ili stalak (vrijedi za jednostane i obostrane regale).

Dio isporuke:

Svi regali uključuju horizontalne spojnice i križne prečke te podna usidrenja za težak teret radi učvršćenja za tlo.

Lakiranje:

Profilni okviri RAL 5010 encijan plave boje, nosači RAL 2004 čisto narančaste boje.

Napomena:

- **Standardno su isporučive kao daljnje dimenzije: visine 2000 / 3000 / 3500 mm. Dubina 750 mm. Širine 750 / 1.000 mm.**
- **Regali s nosačima odstupajućih dimenzija i opteretivosti na upit.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Ispоруka bez montaže.**

Tehnički opis

Širina regala	6250 mm
---------------	---------

Broj jednostranih kračnih nosača	24
osovinska mjera = širina pretinca	1250 mm
Visina regala	2500 mm
Broj polja s regalima	5
Dimenzije ugradnje	6314 mm
Broj razina	5
Broj stalaka za regal	6
Kračni nosač, nosivost	400 kg
Visina regala s kračnim nosačima	2500 mm
Podešavanje visine u rasteru	100 mm
Izvedba montaže	zavijeni krakovi
Kračni nosač, dubina	400-600 mm
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Dubina, jednostrano	600 mm
Nosivost po nosivom kraku	400 kg
Nosivost je stalku uključujući podnožje	2000 kg
Vrsta proizvoda	Regal s krakovima