

## Paralelna stega LEINEN-JUNIOR, širina čeljusti: 100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967060 100
GTIN	2050002047457
Razred artikla	97G

### Opis

#### Izvedba:

**Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.**

**Otvora se unatrag.** Od vrlo kvalitetnog lijevanog željeza (GG 22) sa strukturom perlita. Dugačko i izuzetno točno, **prizmatično precizno vođenje.**

Precizno vođenje vretena, vreteno potpuno oklopljeno i zaštićeno od prašine. Lakohodno vreteno s trapeznim navojem (brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti). Kaljene stezne čeljusti, narovašene / brušene, okretne i izmjenjive. S velikom ravno glodanom površinom postolja. Kod primjene s okretnim pločama br. 967070 i 360° okretne te ih se steznim mehanizmom može zakočiti u bilo kojem položaju.

#### Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

#### Lakiranje:

Srebrnosiva.

### Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Težina	12 kg
Materijal	sivi lijev visoke čvrstoće (GG 22)
Stezni raspon	140 mm
Dubina stezanja	84 mm

Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	16 - 75 mm
Širina čeljusti	100 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Uređaj za podešavanje visine za stegu LEINEN-JUNIOR br. 967060 odgovara za stegu vel. 100	967510 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm	967721 100
Okretna ploča za stegu LEINEN-JUNIOR širina čeljusti 100 mm	967070 100
Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm	967729 100
Par zamjenskih čeljusti s vijcima, okretne narovašene / brušene širina čeljusti 100 mm	967080 100
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm	967711 100
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Podložna ploča za stegu	967330