

**Par rukavica 3410, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094423 10
GTIN	4059904105362
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

Robusne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim i srednje zahtjevnim područjima. Tri puta su dugotrajnije u odnosu na teške kožne rukavice te su robusnije i fleksibilnije. Učinkovito odbijanje masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.

03410. S pletivom i prevlakom na 3/4 površine za bolju prozračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Bez DMF-a	da
Prozračnost	umjereno

Udobnost	dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	10
bez silikona	da
Osjećaj dodira	umjereno
Materijal prevlake	Nitril
Mokro prianjanje	vrlo dobro
Uljni hvat	umjereno
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
EN 388	4221X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Heavy Duty
Boja	plava / prirodna
Težina	40,8 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice