

Garant**Paralelna stega, širina čeljusti: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967100 100
GTIN	4045197694157
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

**U potpunosti od kovanog čelika – zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.**

Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.

S masivnim steznim čeljustima kaljene površine (nisu zamjenjive).

Tekst oblačića:

Pločice za zaštitu od padanja.

Utisnuta mjerna skala.

Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.

Snažne stezne čeljusti za cijevi.

Prednost:

- **Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada – ne proizvodi buku.**
- **Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.**
- **Koljenasta ručica izmjenjiva.**
- **Utisnuta skala širina otvora.**

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Tehnički opis

Dubina stezanja	65 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Težina	6 kg
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezni raspon	90 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	3/4 – 1 3/4 col
Širina čeljusti	100 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967100 / 7110 odgovara za stegu vel. 100	967520 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm	967721 100
Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine stega-širina čeljusti 100 mm	967565 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm	967722 100
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm	967723 100
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 100	967140 100
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm	967711 100
	967727 100

Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti
100 mm

Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti
100 mm

967726 100

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga,
glatka širina čeljusti 100 mm

967724 100