

Paralelna stega LEINEN-JUNIOR, širina čeljusti: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967060 125
GTIN	2050002047464
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.

Otvara se unatrag. Od vrlo kvalitetnog lijevanog željeza (GG 22) sa strukturom perlita. Dugačko i izuzetno točno, **prizmatično precizno vođenje.**

Precizno vođenje vretena, vreteno potpuno oklopljeno i zaštićeno od prašine. Lakohodno vreteno s trapeznim navojem (brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti). Kaljene stezne čeljusti, narovašene / brušene, okretne i izmjenjive. S velikom ravno glodanom površinom postolja. Kod primjene s okretnim pločama br. 967070 i 360° okretne te ih se steznim mehanizmom može zakočiti u bilo kojem položaju.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva.

Tehnički opis

Dubina stezanja	88 mm
Materijal	sivi lijev visoke čvrstoće (GG 22)
Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Težina	24 kg
Stezni raspon	180 mm

Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	16 - 68 mm
Širina čeljusti	125 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 125 mm	967721 125
Uređaj za podešavanje visine za stegu LEINEN-JUNIOR br. 967060 odgovara za stegu vel. 125	967510 125
Okretna ploča za stegu LEINEN-JUNIOR širina čeljusti 125 mm	967070 125
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 125 mm	967729 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 125 mm	967724 125
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 125 mm	967711 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 125 mm	967722 125
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 125 mm	967727 125
Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 125 mm	967726 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 125 mm	967723 125
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 125 mm	967728 125
Par zamjenskih čeljusti s vijcima, okretne narovašene / brušene širina čeljusti 125 mm	967080 125
Podložna ploča za stegu	967330
	967702 125

Asortiman magnetskih čeljusti za stegu širina čeljusti 125 mm
