


Garant

Osnovni regal za teške terete s 2 okvira stupa, korisna dubina 1350 mm, visina: 2500mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	993000 2500
GTIN	4045197521859
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Okvir nosača od C-profila širine 100 mm. S utorima za vješanje u rasteru od 50 mm za vješanje izvlačnih policama. Sa šipkom za zaključavanje (brava s jednostrukim otvaranjem), gornjom policom i stražnjom stijenkom (4-dijelnom veličine 2000, 5-dijelnom veličine 2500).

Upotreba:

Za opremanje izvlačnim policama br. 993101, 993111, bočnim stijenkama br. 993260, 993270, krilnim vratima br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310 – 993316.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrsnim materijalom.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

Tehnički opis

Nosivost polja (pojedinačno polje)	4000 kg
Korisna visina	2390 mm
Maksimalna opremljenost po izvlačnom dnu/polici	4
Visina	2500 mm
Dno, nosivost	500 kg
Debljina materijala	2 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	4000 kg
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	korisna dubina 1350 mm
širina	1120 mm
Dubina	1370 mm
Korisna širina	920 mm
Korisna dubina	1350 mm
Skladištenje paleta	Uzdužno skladištenje paleta
Vrsta proizvoda	Regal za teški teret