

Garant
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 40,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	116340 40,5
GTIN	4045197647320
Razred artikla	11C

Opis
Izvedba:

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i **poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.**

Visokoučinkovito spiralno svrdlo visoke kvalitete.

Dio oštrice ≤ Ø 26,5 mm brušen iz punog materijala, > Ø 26,5 mm glodan. Time se jamči visoka koncentričnost i točnost. Precizno brušen vrh do Ø 40 mm.

Sa šiljkom u obliku A.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja: $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530.**

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	205 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,32 mm/okr
Nazivni Ø D_c	40,5 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	354 mm
Morse konus MK veličina	4
Standard	DIN 345
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	144,3 mm

Kut vrha	118 stupanj
Drška	Morse konus
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Kut spirale	20-30 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		