



Par rukavica KryTech 579, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094465 11
GTIN	3245425791219
Razred artikla	06D

Opis

Izvedba:

KryTech 579. Za vrlo precizne radove u manje prljavom i suhom okruženju. Velika fleksibilnost prstiju i najbolji osjećaj dodira. **Prozračan materijal koji apsorbira znoj.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od rezova	3
Udobnost	dobro
Mokro prianjanje	umjereno
Toplinska zaštita	ne postoji
bez silikona	da

Bez DMF-a	ne
Veličina rukavice	11
EN 388 otpornost na trenje	4
Prozračnost	dobro
Uljni hvat	umjereno
Materijal prevlake	PU
EN 388 otpornost na trganje	4
Osjećaj dodira	vrlo dobro
EN 388 zaštita od uboda	3
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	96
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	4342B
Materijal nosača	PEHD
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / bijela
Težina	25 g
Duljina	220 - 270 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja