



Paralelna stega „Matador“, širina čeljusti: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967170 160
GTIN	
Razred artikla	93R

Opis

Izvedba:

- Potpuno od čelika, kovan u ljevačkom kalupu – garantirano nelomljiv.
- S otvorom prema naprijed s dvohodnim trapezastim navojem.
- Vretena zaštićena od prljavštine.
- Glodane stezne čeljusti s otvrdnjenom površinom.
- Podesiva, otvrdnjena vodilica.
- Mjerna skala za brzo prednamještanje.
- Velika otvrdnjena površina nakovnja za radove usmjeravanja i sabijanja.

Fiksna izvedba.

Tekst oblačića:

do maks. 90 mm

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radnu ploču.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti br. 967210, 967215, 967220, 967225, **od vel. 120 mm.**

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967530.

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
--------------	--------------------------

Stezni raspon	225 mm
Dubina stezanja	120 mm
Težina	25 kg
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	1/8 – 6 col
Širina čeljusti	160 mm
Serijska	Matador Multiplus
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 160 mm	967723 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 160 mm	967722 160
Stezne čeljusti za cijevi (komad) za Matador širina čeljusti 160 mm	967210 160
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Par čeličnih čeljusti, glatkih, za Matador širina čeljusti 160 mm	967215 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 160 mm	967724 160
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 160 mm	967711 160
Podložna ploča za stegu	967330