

HOLEX
Paralelna stega, širina čeljusti: 175mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967260 175
GTIN	4045197694294
Razred artikla	92H

Opis
Izvedba:

U potpunosti kovane od čelika – nelomljivost zajamčena.
Otvaraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi. Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina.
Snažno vreteno s trapeznim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja.
Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Dodatni pribor:

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285.

Okretno postolje br. 967280, pritezni element br. 967290.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967550.

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezni raspon	225 mm
Težina	24 kg
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi br. 967285 stežu cijevi s vanjskim Ø	1 – 5 col

Vrsta proizvoda

Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu

967330

Par steznih čeljusti za cijevi odgovara za stegu vel. 175

967285 175

Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 175

967280 175

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250

967328 300X250

Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967260 odgovara za stegu vel. 175

967550 175