

HOLEX
Paralelna stega, širina čeljusti: 100mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967260 100
GTIN	4045197694263
Razred artikla	92H

Opis
Izvedba:

U potpunosti kovane od čelika – nelomljivost zajamčena.
Otvoraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi. Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina.
Snažno vreteno s trapeznim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja.
Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Dodatni pribor:

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285.

Okretno postolje br. 967280, pritezni element br. 967290.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967550.

Tehnički opis

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285 stežu cijevi s vanjskim \varnothing	3/8 – 2 1/2 col
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezni raspon	125 mm
Težina	6 kg

Širina čeljusti	100 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 100	967280 100
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm	967711 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm	967721 100
Par steznih čeljusti za cijevi odgovara za stegu vel. 100	967285 100
Podložna ploča za stegu	967330
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 100 mm	967726 100
Stezni element, pojedinačni odgovara za stegu vel. 100	967290 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 100 mm	967724 100