


Garant**Stezni sustav s okretnom čeljusti, širina čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967150 125
GTIN	4045197612649
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Robusne, čisto izrađene stezne čeljusti od visokovrijedne aluminijske legure. Fiksne čeljusti s integriranom trajnom magnetskom vrpcom, okretnim čeljustima s iznimno snažno prijanjajućim okruglim magnetom.

Prednost:

Bez proklizavanja elemenata, čak i kod visokih steznih pritisaka.

Upotreba:

Jedinstveno stezno rješenje kako za konične i asimetrične konstrukcijske elemente, tako i za planparalelne standardne dijelove.
Moguć zakretni kut do 16°.
Odgovara svim stegama s odgovarajućom širinom čeljusti.

Tehnički opis

Pričvršćivanje	Trajni magnet
Materijal	Aluminijska legura
Širina čeljusti	125 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

