

HOLEX**Paralelena stega sa steznim vijkom, širina čeljusti: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967270 100
GTIN	4045197612724
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kovane od čelika – nelomljivost zajamčena.
 Otvaraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi. Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina.
 Snažno vreteno s trapeznim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja.
 Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.

Upotreba:

Za stezanje na radnim pločama.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Dodatni pribor:

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285.

Tehnički opis

Težina	6,5 kg
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezno područje	18 - 75 mm

Stezni raspon	125 mm
Stezne čeljusti za cijevi br. 967285 stežu cijevi s vanjskim Ø	3/8 – 2 1/2 col
Širina čeljusti	100 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm	967711 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm	967729 100
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm	967723 100
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm	967722 100
Par steznih čeljusti za cijevi odgovara za stegu vel. 100	967285 100
Stezni element, pojedinačni odgovara za stegu vel. 100	967290 100
Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm	967721 100