



Paralelni škripac „Matador“, Širina čeljusti: 180 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967170 180
GTIN	2050001780355
Razred artikla	93R

Opis

Izvedba:

- Potpuno od čelika, kovan u ljevačkom kalupu – garantirano nelomljiv.
- S otvorom prema naprijed s dvohodnim trapezastim navojem.
- Vretena zaštićena od prljavštine.
- Glodane stezne čeljusti s otvrdnjenom površinom.
- Podesiva, otvrdnjena vodilica.
- Mjerna skala za brzo prednamještanje.
- Velika otvrdnjena površina nakovnja za radove usmjeravanja i sabijanja.

Fiksna izvedba.

Tekst oblačića:

do maks. 90 mm

Dio isporuke:

Uključujući sve pričvrstne materijale za montažu na radnu ploču.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti br. 967210, 967215, 967220, 967225, **od vel. 120 mm.**

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967530.

Stezni raspon: 225 mm

Dubina stezanja: 120 mm

Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø: 1/8 – 7 col

Težina: 26 kg

Tehnički opis

Dubina stezanja	120 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Težina	26 kg
Stezni raspon	225 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	1/8 – 7 col
Širina čeljusti	180 mm
Serijska	Matador Multiplus
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Uređaj za podešavanje visine za škripac br. 967170 odgovara za škripac vel. 160/180	967530 160/180
Okretna ploča pojedinačna odgovara za škripac vel. 140-180	967200 140-180
Stezne čeljusti za cijevi (komad) za Matador Širina čeljusti 180 mm	967210 180
Podložna ploča za škripac	967330
Podložna ploča za škripac, od bambusa Veličina 300X250	967328 300X250