

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:  
M10X181****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.****Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Vibracija: prigušen

Duljina izboja A-dimenzija: 200 mm

Ø rupe D<sub>1</sub>: 10,5 mmØ D<sub>2</sub>: 18 mm

Vanjski Ø D: 35 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 181 mmL<sub>2</sub>: 7 mm**Tehnički opis**

Navoj M	M10×181
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	181 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	10,5 mm
Vanjski Ø D	35 mm
L <sub>2</sub>	7 mm

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo