

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 50, navoj M × duljina L1:
M12X281****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.****Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Vibracija: prigušen

Duljina izboja A-dimenzija: 300 mm

Ø rupe D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Vanjski Ø D: 49 mm

Korisna duljina L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Tehnički opis**

Navoj M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Ø rupe D ₁	12,5 mm
Korisna duljina L ₁	281 mm

Vanjski Ø D	49 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo