

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:
M12X181****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.****Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Vibracija: prigušen

Duljina izboja A-dimenzija: 200 mm

Ø rupe D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Korisna duljina L₁: 181 mmL₂: 7,5 mm**Tehnički opis**

Ø rupe D ₁	12,5 mm
Korisna duljina L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Navoj M	M12×181
Vanjski Ø D	38 mm

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo