

HOLEX**Paralelna stega, širina čeljusti: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967260 150
GTIN	4045197694287
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kovane od čelika – nelomljivost zajamčena. Otvaraju se prema naprijed, sa zavarenim steznim čeljustima za cijevi. Glodane stezne čeljusti kaljene površine. Velika stezna dubina. Snažno vreteno s trapeznim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Naknadno podesivo vođenje, široka, kaljena površina postolja.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Dodatni pribor:

Stezne čeljusti za cijevi br. 967285.

Okretno postolje br. 967280, pritezni element br. 967290.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967550.

Tehnički opis

Težina	18 kg
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi br. 967285 stežu cijevi s vanjskim Ø	1 – 4 col
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezni raspon	200 mm

Širina čeljusti	150 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 150 mm	967727 150
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 150 mm	967721 150
Asortiman magnetskih čeljusti za stegu širina čeljusti 150 mm	967702 150
Podložna ploča za stegu	967330
Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967260 odgovara za stegu vel. 150	967550 150
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 150 mm	967711 150
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 150 mm	967723 150
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 150 mm	967729 150
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 150 mm	967724 150
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 150 mm	967722 150
Par steznih čeljusti za cijevi odgovara za stegu vel. 150	967285 150
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 150 mm	967728 150
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 150	967280 150
Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 150 mm	967726 150