



## Momentni ključ s odvojivom računom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 20LNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 20L
GTIN	2050002047259
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

#### Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom računom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm.

#### Funkcija:

**Podešavanje:** brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

#### Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Prikaz	analogno
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
maskimalan okretni moment	20 Nm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Težina	320 g
Područje okretnog momenta	4 - 20 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	191,5 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	174 mm
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Pribor

Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Okvir za skalu za momentni ključ tip 1	657214 1
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Momentni ključ bez nasadnog alata maks. stezni moment 20L Nm	657215 20L