

Okvir tip S610-M18, dubina 800 mm, Visina: 2500 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991320 2500
GTIN	4058255036714
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Profili okvira s ojačanjem za rešetkastu konstrukciju. Masivne osnovne pločice prenose opterećenje u tlo. Isporučuje se s 4 podna usidrenja i 2 limene podloge 2 mm po okviru.

Opis:**Ugradbene mjere:****Ukupna duljina regala:**

Za okvir nosača S610-M18: nazivna duljina + broj nosača × 86 mm.

Odgovara :

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018. nadalje.

Lakiranje:

Sličan kao RAL 5017 prometno plava **presvučen prahom.**

Napomena:

Potrebna nosivost polja regala određuje vrstu okvira. Vidi tablicu opterećenja.

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju niži. Isporuka bez montaže.

Dubina: 800 mm

Tehnički opis

Dubina	800 mm
Visina	2500 mm
Tip profila za okvir	S610-M18
Atribut imena proizvoda	dubina 800 mm
Vrsta proizvoda	Dijelovi za paletni regal