

Par poprečnih prečki LNS Duo 100×50×1,5, duljina poprečne prečke: 1825mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991362 1825
GTIN	
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pravokutno hladno oblikovani profili sa zavarenim prečkama. Svaka prečka ima do 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala.

Odgovara:

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018. do 05/2022.

Dio isporuke:

2 poprečne prečke u okviru, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

Lakiranje:

Slično kao čisto narančasta boja RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Dodatne poprečne prečke s duljinom prečki 2700 mm pronaći ćete pod br. 991337, 991341, 991345 u glavnom katalogu br. 3.

Za regale izrađene do 05/2022., šipke se smiju koristiti samo u slučaju zamjene kod oštećenja.

Ako se regal mijenja, npr. ugradnjom dodatnih razina greda, potrebno je izvršiti ponovni izračun prema DIN 15512:2020.

Tehnički opis

Nosivost po paru grede	2082 kg
Duljina grede	1825 mm
Područje primjene	Regal
Visina grede	100 mm
Vrsta proizvoda	Prečka

