

## Par poprečnih prečki EGN Duo 165×50×1,8, duljina poprečne prečke: 3600mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991365 3600
GTIN	
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Pravokutno hladno oblikovani profili sa zavarenim prečkama. Svaka prečka ima do 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala.

#### Odgovara:

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018. do 05/2022.

#### Dio isporuke:

2 poprečne prečke u okviru, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

#### Lakiranje:

Slično kao čisto narančasta boja RAL 2004, **praškasto lakirano.**

#### Napomena:

Dodatne poprečne prečke s duljinom prečki 2700 mm pronaći ćete pod br. 991337, 991341, 991345 u glavnom katalogu br. 3.

Za regale izrađene do 05/2022., šipke se smiju koristiti samo u slučaju zamjene kod oštećenja.

Ako se regal mijenja, npr. ugradnjom dodatnih razina greda, potrebno je izvršiti ponovni izračun prema DIN 15512:2020.

Nosivost samo u vezi s okvirom S645-B25.

### Tehnički opis

Nosivost po paru grede	4000 kg
Duljina grede	3600 mm
Područje primjene	Regal
Visina grede	165 mm
Vrsta proizvoda	Prečka

