

HOLEX**Pločica s punim profilom 60° unutarnja, desna, HBX820, korak: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270784 1,5 |
| GTIN | 4045197982506 |
| Razred artikla | 22B |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Nagib navoja | 15 mm |
| unutarnja/vanjska primjena | unutarnji |
| Primjena | desni |
| Profil izmjenjive rezne pločice | Puni profil |
| Vrsta | HBX820 |
| Razred tolerancije | DIN 13 6H |
| Vrsta navoja | M |
| Vrsta navoja | MF |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Debljina | 3,6 mm |
| Veličina pločice L | 16 mm |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 220 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 150 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 85 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 75 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 35 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 85 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 85 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 110 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 130 m/min | N |
| kontinuirano | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |