

**Pločica s djelomičnim profilom 60° vanjska, desna, HBX820, korak: 0,5-3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270748 0,5-3
GTIN	4045197982544
Razred artikla	22B

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Nagib navoja	0,5 mm
maksimalni nagib navoja	3 mm
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Djelomični profil
Vrsta	HBX820
Razred tolerancije	DIN 13 6H
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm

Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	220 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		