

**Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna, HBX820, broj navoja / cola: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270807 11
GTIN	4045197982575
Razred artikla	22B

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Navoji po colu	11
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HBX820
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	220 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		