


HOLEX**Paralelna stega s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967430 160
GTIN	4045197694416
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.
Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.
S postoljem za manje radove ravnjanja i namještanja. S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (izmjenjive).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina	27 kg
Stezni raspon	210 mm
Dubina stezanja	100 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	25 - 100 mm
Širina čeljusti	160 mm

Izmjenjive čeljusti.	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Par zamjenskih čeljusti s vijcima za br. 967430 širina čeljusti 160 mm	967440 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 160 mm	967722 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 160 mm	967724 160
Podložna ploča za stegu	967330
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 160 mm	967711 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 160 mm	967723 160
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 160/180	967540 160/180