

BROCKHAUS | HEUER

Paralelna stega Heuer-Front, širina čeljusti: 180mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 967350 180 |
| GTIN | 2050002047679 |
| Razred artikla | 93Q |

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrstne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom.**

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Dubina stezanja | 100 mm |
| Smjer otvora | otvaranje prema naprijed |
| Težina | 29 kg |
| Materijal | Čelik kovano u ljevačkom kalupu |

| | |
|---|-------------------|
| Stezni raspon | 225 mm |
| Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø | 27 - 100 mm |
| Širina čeljusti | 180 mm |
| Seriya | Heuer Front |
| Izmjenjive čeljusti. | ne |
| Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250 | 967328 300X250 |
| Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 160/180 | 967390 160/180 |
| Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 160/180 | 967540 160/180 |
| Podložna ploča za stegu | 967330 |