

BROCKHAUS | HEUER

Paralelna stega Heuer-Front, širina čeljusti: 100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967350 100
GTIN	2050002047631
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocinčani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrstne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom.**

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Stezni raspon	125 mm
Težina	4,5 kg
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu

Dubina stezanja	50 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	16 - 30 mm
Širina čeljusti	100 mm
Seriya	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 100 mm	967728 100
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 100 mm	967711 100
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 100	967390 100
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Stezni element, pojedinačni za stegu „Heuer-Front“ vel. 100	967400 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 100 mm	967721 100
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 100 mm	967724 100