


BROCKHAUS | HEUER

Paralelna stega Heuer-Front s okretnim postoljem, širina čeljusti: 160mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967370 160
GTIN	2050002047747
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

Okretno postolje 360° s mogućnosti bezstupanjske rotacije i sigurnog učvršćivanja u svakom položaju.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrzne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom.**

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu
Širina čeljusti	160 mm
Serijski broj	Heuer Front

Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 160 mm	967724 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 160 mm	967723 160
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 160 mm	967722 160
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 160 mm	967711 160