

**HOLEX****Paralelna stega, širina čeljusti: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967420 120
GTIN	4045197694362
Razred artikla	92H

**Opis****Izvedba:**

**Potpuno kovano od čelika – zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.** <br>S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.<br>Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.<br>S postoljem za manje radove ravnjanja i namještanja. S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (nisu izmjenjive).

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

**Tehnički opis**

Dubina stezanja	65 mm
Stezni raspon	120 mm
Težina	9 kg
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	20 - 55 mm

Širina čeljusti	120 mm
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 120 mm	967724 120
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 120	967540 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 120 mm	967723 120
Podložna ploča za stegu	967330
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 120 mm	967711 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 120 mm	967722 120