

**Držac za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kutom nagiba od 1,5°.

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	30 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Udaljenost vrha od osi	16,3 mm
Veličina pločice	16 mm
Komplet rezervnih dijelova	279981 2
Ø drške D_s	25 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje