

BROCKHAUS][HEUER

**Paralelna stega Heuer-Front s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967360 140
GTIN	2050002047693
Razred artikla	93Q

**Opis****Izvedba:**

**Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo.** S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana **narovašena**, jedna strana **glatka**. Okretne i izmjenjive.

**Dio isporuke:**

Uključuje pričvrzne vijke za montažu na radnu ploču.

**Lakiranje:**

Plava, **prevučeno prahom**.

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	200 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Dubina stezanja	80 mm

Težina	16 kg
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	27 - 70 mm
Širina čeljusti	140 mm
Seriya	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 140 mm	967724 140
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za Heuer Front širina čeljusti 140 mm	967405 140
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 140 mm	967722 140
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 140 mm	967711 140
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 140	967390 140
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 140	967540 140
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 140 mm	967723 140